



aLC-2

累進レンズの隠しマークを簡単に読み取り可能。
レンズのキズ・コートクラックがはっきり見える。

隠しマークをはっきり読み取り画像保存、
印刷も思いのまま



レンズのキズ・
コートクラックも
簡単確認



コートクラックの画像 レンズキズの画像

知りたいレンズ情報を
データベース*で
スピード検索



※(別途契約・使用料が必要です)



累進レンズの隠しマークの読み取りにお困りの方、アサヒレンズチェッカー02で簡単に確認できます。

レンズのキズ・コートクラックも簡単に確認できます。
PC や Windows タブレット端末に USB ケーブルで簡単接続。

Asahi Lens Checker 02
aLC-2



PCやタブレット端末に画像データ転送

PC やタブレット端末 (Windows7 以降) に USB ケーブル (付属) で接続。

隠しマーク画像データを読み取り、保存します。
また、レンズのキズ・コートクラック等も鮮明に分かり、印刷することもできます。

専用ソフトウェア付属 (CD-ROM)

隠しマークをはっきり読み取り

隠しマークから照会用データベースを利用し、知りたいレンズ情報をすぐに検索可能。^{*}

また、状況に応じてレンズの詳細情報の呼び出し、印刷も可能。
レンズデータもエクセルデータにて書き出し。



レンズサーチ機能^{*}

アプリ上から、様々なレンズ検索が可能。
知りたい情報にピンポイントでたどりつきます。

^{*}(別途契約・使用料が必要です)



仕様

機種型式	aLC-2	保存画像サイズ	640px × 480px
対応レンズ	ホルダーあり -8D ~ +8D ホルダーなし -12D ~ -8D, +8D ~ +15D	有効画素数	5M ピクセル
レンズサイズ	φ50mm ~ 80mm	ゲイン調整	オート
光学倍率	16 倍	被写界有効径	φ 17mm 以上
照明手法	明視野	画像調整	保存可
電力	カメラ: USB ケーブルでパソコンから供給 照明台: AC100V (AC アダプター DC12V 10W)	インターフェース	USB 2.0
サイズ (高さ×幅×奥行き)	268 × 244 × 234 (mm)	動作時間	PC またはタブレット機器に依存
重さ	1.7 kg	画像フォーマット	jpeg
撮像素子	1/4 inch カラー CMOS	専用ソフト	同梱 CD-ROM (aLC-2 Viewer インストーラ) DB アプリ (別途契約)
		対応 OS	Windows7 以降

^{*}-25D ~ -12D, +15D ~ +25D のレンズの観察には、別途 LED ライトなどでの照明が必要です。

製品に関するお問い合わせはこちら

